



## Clé mixte, Ouverture: 30 mm



### Données de commande

N° commande	613700 30
GTIN	4045197159625
Classe d'article	61A

### Description

#### Exécution:

Forgées par estampage. Avec ouverture à tolérances serrées. Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil **AS-drive**.

#### Norme:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

#### Remarque(s):

**AS-drive** – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-drive**. **Avantages :**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. – Les empreintes sont épargnées. – Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. – Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Longueur de clé L: 330 mm

Hauteur mâchoires max. h1: 14 mm

Hauteur de bague maximale h<sub>2 max</sub>: 20 mm

### Description technique

Ouverture	30 mm
Hauteur mâchoires max. h1	14 mm
Longueur de clé L	330 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	20 mm
Position de l'œil	15 degré