

**Clés mixtes, chromé, Ouverture: 5mm****Données de commande**

N° commande	613950 5
GTIN	4045197441621
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Hauteur mâchoires max. h1	4 mm
Longueur de clé L	100 mm
Ouverture	5 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h _{2 max}	6 mm
Norme	DIN 3113 A
Norme	ISO 3318
Norme	ISO 7738
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés