

**Jeux de clés mixtes, phosphaté, Nombre de clés: 9****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 613910 9 |
| GTIN | 4045197385284 |
| Classe d'article | 62A |

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Description technique

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Nombre de clés | 9 |
| Dim. ouvertures de clés | métrique |
| Position de l'œil | 15 degré |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | phosphaté |
| Attribut des noms de produit | phosphaté |
| Type de produit | Clés |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Support en plastique avec patte de fermeture Pour nombre de clés 11 | 611700 11 |
| Support en plastique avec patte de fermeture Pour nombre de clés 9 | 611700 9 |
| Clés mixtes Ouverture 17 mm | 613900 17 |
| Clés mixtes Ouverture 13 mm | 613900 13 |
| Clés mixtes Ouverture 8 mm | 613900 8 |
| Clés mixtes Ouverture 5,5 mm | 613900 5,5 |
| Clés mixtes Ouverture 18 mm | 613900 18 |
| Clés mixtes Ouverture 16 mm | 613900 16 |
| Clés mixtes Ouverture 10 mm | 613900 10 |
| Clés mixtes Ouverture 7 mm | 613900 7 |
| Clés mixtes Ouverture 19 mm | 613900 19 |