

Peddinghaus

Lame de rechange pour tôles (lame inférieure), Modèle: 4BR/8



Données de commande

N° commande	769934 4BR/8
GTIN	2050001931733
Classe d'article	76L

Description

Adapté(s) pour :

Cisailles à levier 967920.

Remarque(s):

- **En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires : fabricant, modèle, si possible également numéro de machine ou croquis coté précis.**
- **Attention: la capacité de coupe indiquée correspond à la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle de la taille supérieure suivante.**
- **Les indications de capacité de coupe se réfèrent à un matériau présentant une résistance à la traction de 450 N/mm².**

Capacité de coupe épaisseur tôle: Jusqu'à 8 mm

Capacité de coupe Ø acier rond: Jusqu'à 20 mm

Capacité de coupe acier carré: Jusqu'à 18 mm

Description technique

Capacité de coupe Ø acier rond	Jusqu'à 20 mm
Capacité de coupe épaisseur tôle	Jusqu'à 8 mm
Capacité de coupe acier carré	Jusqu'à 18 mm
Pour modèles	4BR/8

