

**Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 24mm****Données de commande**

N° commande	613900 24
GTIN	4045197385222
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Longueur de clé L	280 mm
Hauteur mâchoires max. h1	12 mm
Ouverture	24 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	16 mm
Position de l'œil	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

