



Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15°, Ouverture: 19mm



Données de commande

N° commande	614875 19
GTIN	4013288184764
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Forgées par matriçage. Côté œil avec cliquet de précision (80 dents) robuste et maniable avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche à profil deux fois six pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et procure un petit angle de reprise.

Côté œil coudé à 15°, réversible.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Description technique

Ø bague D	34,7 mm
Hauteur de bague h ₂	11 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture	19 mm
Longueur de clé L	246 mm
Hauteur de mâchoire h ₁	9,5 mm
Largeur mâchoires b	42 mm
Référence fabricant	6001 Joker Switch
Position de l'œil	15 degré

Angle d'ajustement	4,5 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés

Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 3	614850 3
---	----------