



## Clé à fourches / clé à œil à cliquet JOKER 6001 Switch, réversibles, coudées 15°, Ouverture: 10mm



### Données de commande

N° commande	614875 10
GTIN	4013288183903
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Forgées par matriçage. Côté œil avec cliquet de précision (80 dents) robuste et maniable avec angle d'ajustement particulièrement petit de 4,5°.

Le côté fourche à profil deux fois six pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d'extrémité, empêche tout glissement et procure un petit angle de reprise.

Côté œil coudé à 15°, réversible.

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

### Description technique

Ø bague D	18 mm
Hauteur de bague h <sub>2</sub>	7 mm
Longueur de clé L	144 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture	10 mm
Largeur mâchoires b	20,3 mm
Hauteur de mâchoire h <sub>1</sub>	5,5 mm
Référence fabricant	6001 Joker Switch
Position de l'œil	15 degré

Angle d'ajustement	4,5 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	non
Type de produit	Clés

---

## Accessoires

Adaptateurs pour clés à oeil à cliquet Type 1	614850 1
-----------------------------------------------	----------