

Tampon lisse double H7, Ø nominal: 82mm



Données de commande

N° commande	484000 82
GTIN	2050001951854
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec une **surépaisseur d'usure admissible** suivant DIN 7164.

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.

Tampons lisses doubles avec classe de tolérance H7.

Norme:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Remarque(s):

- **Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.**
- **Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.**
- **Tampons avec dimensions intermédiaires et tous les Ø avec tolérance chiffrée, voir 484025.**

Description technique

Plage de tolérance	H
Norme	DIN 7150-2
Norme	DIN 7164
Qualité	7
Type de jauge	Calibre ENTRE
Type de jauge	Calibre N'ENTRE PAS
Dim. nominales	82 mm
Etalonnage	M2

Type de produit

Tampon lisse double

Services

Étalonnage DAkkSTampon lisse double Ø maximal 200 mm

028340 200

ÉtalonnageTampons lisses doubles Ø maximal 200 mm

028300 200