



Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, Hexagonal: 7/32pouce



Données de commande

N° commande	637640 7/32
GTIN	4018754004508
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

Description technique

Longueur	52 mm
Ø côté entraînement	17,8 mm
Hexagonal	7/32 pouce
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Type de produit	Douille

