

**Bague de réglage DIN 2250 C, Ø nominal: 256mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 484030 256    |
| GTIN             | 2050001954299 |
| Classe d'article | 48B           |

**Description****Exécution:**

**Bagues de réglage** en acier de première qualité, trempées, rectifiées et rodées avec précision. **La mesure réelle est estampée sur les bagues de réglage.** Tolérance de fabrication pour l'alésage: JS4.

**Utilisation:**

Pour applications générales, p. ex. réglage et contrôle d'instruments de mesure.

**Norme:**

Nach **DIN 2250 C**.

**Remarque(s):**

**D'autres dimensions intermédiaires jusqu'à 320 mm peuvent être facilement commandées, par ex. 484030 réf. 82.**

**Description technique**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Plage de tolérance | JS                          |
| Dim. nominales     | 256 mm                      |
| Norme              | DIN 2250 C                  |
| Matériau           | Acier spécial pour calibres |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Tolérance de fabrication pour l'alésage | JS4              |
| Qualité                                 | 4                |
| Etalonnage                              | L7               |
| Type de produit                         | Bague de réglage |

## Services

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| EtalonnageBagues de réglage Ø maximal 500 mm | 028400 500 |
|----------------------------------------------|------------|