

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse boisseau torsades alternées, fil en INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M: 65XM14mm****Données de commande**

N° commande	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil lisse, **torsadé**, serti solidement dans le corps en acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d'angle.

Avec **filetage intérieur M14.**

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Bague de sécurité	non
Epaisseur des soies	0,5 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	65 mm

Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	Torsades alternées
Type de produit	Brosse boisseau