

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	573515 80
GTIN	30048011643923
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Les disques de nettoyage spécial Bristle sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

**Utilisation:**

**Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale.** Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

Utilisation sur meuleuses droites et petites meuleuses d'angle avec **plateau-support Roloc™** 554090 – 554094 (broche de serrage Ø 6 mm ou filetage M14).

**Remarque(s):**

Système de changement rapide Roloc™ complet Ø 50 et Ø 75 mm, voir à partir du code art. 554005.

Abréviation de l'abrasif: Céramique

Couleur: jaune

Vitesse de rotation max.: 18000 min<sup>-1</sup>

**Description technique**

Grain	80
Couleur	jaune

Vitesse de rotation max.	18000 min <sup>-1</sup>
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	RD-ZB
Référence fabricant	RD-ZB
Type de produit	Brosse boisseau

## Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 75 mm	554093 75
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 75 mm	554090 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 75 mm	554089 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 dure Ø ext. 75 mm	554088 75
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 Dur Ø ext. 75 mm	554094 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 75 mm	554092 75
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 75 mm	554091 75