

Mahr**Micromètre digital, Plage de mesure: 0-25mm****Données de commande**

N° commande	421310 0-25
GTIN	4059192058388
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Micromètre novateur avec **grands chiffres de 10 mm** sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Description technique

Etalonnage	B1
Erreur admissible	2 µm
Ø broche	6,5 mm
Lecture	0,00005 pouce
Pas de broche	0,5 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Lecture	0,001 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouces
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100
ÉtalonnageMicromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------