

Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur numérique, Plage de mesure: 2,5-12,5mm****Données de commande**

N° commande	438995 2,5-12,5
GTIN	2050001919304
Classe d'article	46Q

Description**Exécution:**

Un bras de palpation fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A3, câble de données 497440, adaptateur radio 498954 réf. A4.

Description technique

Force de mesure	0,8 - 1,3 N
Profondeur de rainure maximale	0,7 mm
Rayon de coupe	0,12 mm
Largeur de rainure minimale	0,6 mm
Répétabilité	0,005 mm
Erreur admissible	±0,010 mm

Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure)	12 mm
Longueur contact de mesure supérieur Hb	0,9 mm
Longueur contact de mesure inférieur Hf	0,9 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Incrément numérique convertible	0,001 mm
Incrément numérique convertible	0,002 mm
Incrément numérique convertible	0,005 mm
Incrément numérique convertible	0,01 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Interface	Interface Bluetooth
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Étalonnage	C7
Type de produit	Palpeur rapide d'intérieur

Services

Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S	023460 S
ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S	023450 S

Accessoires

Câble de connexion Type USB2	497440 USB2
------------------------------	-------------

Adaptateur d'interface Type A3	498954 A3
Câble de connexion Type D2	497440 D2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexion Type D1	497440 D1
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Adaptateur d'interface Type A4	498954 A4