

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Palpeur rapide d'intérieur numérique, Plage de mesure: 10-25mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 438995 10-25  |
| GTIN             | 2050001919328 |
| Classe d'article | 46Q           |

**Description****Exécution:**

Un bras de palpation fixe et un mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.** Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de valeurs prédéfinies préalablement saisies.

**Fonctionnement:**

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec tapis de charge, accessoires de raccordement et mode d'emploi.

**Accessoire(s):**

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A3, câble de données 497440, adaptateur radio 498954 réf. A4.

**Description technique**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Largeur de rainure minimale    | 1,5 mm      |
| Erreur admissible              | ±0,010 mm   |
| Profondeur de rainure maximale | 4 mm        |
| Force de mesure                | 0,8 - 1,3 N |
| Répétabilité                   | 0,005 mm    |
| Ø bille en carbure             | 1 mm        |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 46 mm                        |
| Longueur contact de mesure supérieur Hb             | 4,4 mm                       |
| Longueur contact de mesure inférieur Hf             | 4,4 mm                       |
| Nombre de batteries incluses                        | 1                            |
| Type de batterie                                    | Lithium-ion                  |
| Indice de protection IP                             | IP 67                        |
| Alimentation électrique                             | Fonctionnement sur batterie  |
| Incrément numérique convertible                     | 0,001 mm                     |
| Incrément numérique convertible                     | 0,002 mm                     |
| Incrément numérique convertible                     | 0,005 mm                     |
| Incrément numérique convertible                     | 0,01 mm                      |
| Norme   | Norme usine                  |
| Lecture commutable                                  | mm / pouces                  |
| Interface   | Interface Digimatic          |
| Interface   | Port USB                     |
| Interface   | Interface Bluetooth          |
| Sauvegarde des valeurs mesurées                     | Réglage unique du point zéro |
| Métrologie  | numérique                    |
| Étalonnage  | C7                           |
| Type de produit                                     | Palpeur rapide d'intérieur   |

## Services

|   |          |
|---|----------|
| Étalonnage Palpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S   | 023450 S |
| Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S | 023460 S |

## Accessoires

|  |        |
|--|--------|
| Récepteur / interface clavier USB Type | 498965 |
|--|--------|

|  |             |
|--|-------------|
| Câble de connexion Type USB2                 | 497440 USB2 |
| Adaptateur d'interface Type A4               | 498954 A4   |
| Multi-récepteur / interface clavier USB Type | 498975      |
| Câble de connexion Type D1                   | 497440 D1   |
| Câble de connexion Type D2                   | 497440 D2   |
| Adaptateur d'interface Type A3               | 498954 A3   |