

 Mahr**Micromètre digital IP65 i-wi, Plage de mesure: 25-50mm****Données de commande**

N° commande	421325 25-50
GTIN	4059192058760
Classe d'article	43A

Description**Exécution:**

Micromètre novateur avec **grands chiffres de 10 mm** sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Broche de mesure trempée et rectifiée. Surfaces de mesure en carbure. Cliquet avancé à actionnement rapide. Col de cygne en acier verni avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Le système de mesure de REFERENCE enregistre et conserve la position zéro définie, même après avoir été remis en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Grâce à un affichage de **tolérance confortable avec limites d'avertissement** supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce se situe dans les limites de tolérance.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 étalon de réglage à partir de la réf. 25–50.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

Description technique

Ø broche	6,5 mm
Pas de broche	0,5 mm

Plage de mesure	25 - 50 mm
Lecture	0,00005 pouce
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	2 µm
Etalonnage	B2
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Application radio	Logiciel du fabricant
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouces
Interface	Système radio i-wi MAHR
Sauvegarde des valeurs mesurées	Système de verrouillage de référence MAHR
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Récepteur radio pour Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK

Récepteur radio pour Mahr i-wi Type STICK

498914 STICK