

**HOLEX****Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatière.,  
Longueur totale: 180mm****Données de commande**

N° commande	702995 180
GTIN	4045197887320
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

**Norme:**

**DIN ISO 5746**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

**Description technique**

Longueur totale	180 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,2 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	1,8 mm
Norme	DIN ISO 5746
Propriété des mors	intérieur cranté
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	Non revêtue
Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction