

HOLEX

Pince à becs demi-ronds droite, non revêtue, avec gaine, Longueur totale: 160mm



Données de commande

N° commande	713195 160
GTIN	4045197887382
Classe d'article	72B

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatériau.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur mors	50 mm
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Longueur totale	160 mm
Forme de mâchoire	pointue-ovale, droite
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	sans revêtement
Type de produit	Pince multifonction