

HOLEX**Pince coupante diagonale à forte démultiplication, sans revêtement, branches gainées, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	723395 160
GTIN	4045197887429
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Tête puissante avec arêtes trempées par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication optimale.

Pince non revêtue, branches avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour tous types de fils (longue durée de vie également pour les fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	3,4 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	160 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Forgée et trempée

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	Non revêtue
Type de produit	Pince coupante