



Pince universelle vanadium Isolation VDE, Longueur totale: 160mm



Données de commande

N° commande	701852 160
GTIN	4045197887474
Classe d'article	72B

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également pour cordes à piano. **Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.**

Pinces non revêtues, branches à gaine multimatériau.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier chromée.

Description technique

Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	1,5 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	2 mm
Longueur totale	160 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	similaire à DIN ISO 5746
Propriété des mors	cranté
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	Non revêtue

Fiche technique

Anti-déflagrant	non
Type de produit	Pince multifonction