

**Garant**
**Disques à lamelles long life SIC conique, Ø 125 mm, Grain: 60**

**Données de commande**

N° commande	565381 60
GTIN	4045197887634
Classe d'article	51M

**Description**
**Exécution:**

**Grain de carbure de silicium**, particulièrement grossier, pas d'encrassement. Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.

**Utilisation:**

Rectification des arêtes et des surfaces en **ALU et composites renforcés de fibres**.

**Description technique**

Forme	Oblique
Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Grain	60
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Support	Plateau en fibres de verre

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Plastiques renforcés de fibres
Optimisé pour le matériau	Aluminium
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		