

Garant
Disques à lamelles long life SiC conique, Ø 115 mm, Grain: 60

Données de commande

N° commande	565380 60
GTIN	4045197887610
Classe d'article	51M

Description
Exécution:

Grain de carbure de silicium, particulièrement grossier, pas d'encrassement. Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.

Utilisation:

Rectification des arêtes et des surfaces en **ALU et composites renforcés de fibres**.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Forme	Oblique
Grain	60
Ø disque	115 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Support	Plateau en fibres de verre

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Optimisé pour le matériau	Aluminium
Optimisé pour le matériau	Plastiques renforcés de fibres
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
à sec	adaptée		