

Garant**Disques à lamelles long life SiC conique, Ø 125 mm, Grain: 40****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 565381 40 |
| GTIN | 4045197887627 |
| Classe d'article | 51M |

Description**Exécution:**

Grain de carbure de silicium, particulièrement grossier, pas d'encrassement. Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.

Utilisation:

Rectification des arêtes et des surfaces en **ALU et composites renforcés de fibres**.

Description technique

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Forme | Oblique |
| Grain | 40 |
| Ø disque | 125 mm |
| Ø alésage | 22,23 mm |
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Support | Plateau en fibres de verre |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Attribut des noms de produit | Ø 125 mm |
| Optimisé pour le matériau | Plastiques renforcés de fibres |
| Optimisé pour le matériau | Aluminium |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disques à lamelles |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-----------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Carbure (HM) | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |