

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type C Ø 150 mm, BB-ZB, Grain: 120**Données de commande**

N° commande	573555 120
GTIN	048011332123
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

La brosse **radiale** Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large). Avec soies courbées (type C) pour le **traitement de surfaces profilées.**

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

Ø alésage 25,4 mm avec bagues de réduction fournies Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Avec adaptateur 57 3580, extensible à n'importe quelle largeur. Utilisation sur tourets à meuler doubles, meuleuses droites ou arbres flexibles avec broche de serrage 55 6380 réf. 1.

Description technique

Ø brosse D ₁	150 mm
Couleur	blanc

Grain	120
Largeur brosse	12 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	BB-ZB
Référence fabricant	BB-ZB
Type de produit	Brosse circulaire

Accessoires

Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1-2	556380 1-2
Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1	556380 1
Jeu de 4 adaptateurs d'extension	573580