

Garant**Petite fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: AF0324****Données de commande**

N° commande	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Classe d'article	51D

Description**Exécution:**

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Petites fraises limes rotatives en carbure avec Ø tige 3 mm. Avec surface de guidage à l'extrémité. Ebavurage précis sans endommager la pièce.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur totale	40 mm
Ø tête	3 mm

Forme	AF0324
Forme	Vérin avec surface de guidage
Type de denture	à denture alternée
Abréviation denture	Z7
Ø queue	3 mm
Longueur tête	24 mm
Série	Denture Z7
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		