

**Pince à becs demi-ronds, coudée Isolation VDE, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	713751 200
GTIN	4045197888020
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatériau.

**Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201** pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

**Norme:**

**DIN ISO 5745**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Longueur mors	73 mm
Longueur totale	200 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° – 45°)
Norme	similaire à DIN ISO 5745
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Surface	sans revêtement
Type de produit	Pince multifonction