

**Pince à becs demi-ronds, coudée Isolation VDE, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	713751 160
GTIN	4045197888013
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince non revêtue, branches à gaine multimatériau.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	50 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° – 45°)
Norme	similaire à DIN ISO 5745
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux

Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Surface	sans revêtement
Type de produit	Pince multifonction