

**Pince coupante diagonale Isolation VDE, Longueur totale: 180mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 723551 180 |
| GTIN | 4045197888044 |
| Classe d'article | 72B |

Description**Exécution:**

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation encastrée, sans jeu. Pince non revêtue, branches avec gaine multimatière.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

| | |
|--|--|
| Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø | 2,2 mm |
| Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø | 2,7 mm |
| Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø | 3,8 mm |
| Longueur totale | 180 mm |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
| Poignée | Gaine à plusieurs composants |
| Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 64 HRC) |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | non revêtue |

| | |
|---|----------------|
| Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances | non |
| Avec ressort d'ouverture commutable | non |
| Type de produit | Pince coupante |