


3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Type A Ø 150 mm, BB-ZB, Grain: 36****Données de commande**

N° commande	573565 36
GTIN	480112760380
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

La brosse **radiale** Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).

Avec soies en oblique (type A) pour une **utilisation puissante.**

**Utilisation:**

Respecter le sens de rotation.

**Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale.** Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

**Ø alésage 25,4 mm** avec bagues de réduction fournies Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Avec adaptateur 57 3580, extensible à n'importe quelle largeur. Utilisation sur tourets à meuler doubles, meuleuses droites ou arbres flexibles avec broche de serrage 55 6380 réf. 1.

**Description technique**

Grain	36
Couleur	brun

Ø brosse D <sub>1</sub>	150 mm
Largeur brosse	12 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min <sup>-1</sup>
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	BB-ZB
Référence fabricant	BB-ZB
Type de produit	Brosse circulaire

## Accessoires

Jeu de 4 adaptateurs d'extension	573580
Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1	556380 1
Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1-2	556380 1-2