


**Garant****Chiffon de polissage diamanté CaraFin moyen, 180×180 mm, Grain: D0,25µm****Données de commande**

N° commande	552790 D0,25
GTIN	4045197888327
Classe d'article	51G

**Description****Exécution:**

**Outils de polissage diamantés CaraFin** avec une face à **revêtement de diamant monocristallin**. Les grains de diamant liés procurent une **plus grande efficacité** en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

Chiffon de polissage moyen pour un **polissage de finition précis ou un polissage brillant** de matériaux durs.

**Avantage(s):**

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.

**Chiffons de polissage diamantés** (microfibres) avec une face à revêtement de **diamant monocristallin**.

**Utilisation:**

Pour un polissage manuel à sec rapide.

**Description technique**

Abréviation de l'abrasif	D
Grain	D0,25
Matière	Microfibres

Degré de finesse	Polissage miroir
Dimensions	180×180 mm
Longueur	180 mm
Largeur	180 mm
Attribut des noms de produit	180×180 mm
Type de produit	Chiffons à polir

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		