


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type C Ø 25 mm jeu de 24 pièces, Ø tige 3 mm, RB-ZB, Grain: 80**Données de commande**

N° commande	573545 80
GTIN	30048011276121
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

La brosse **radiale** Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).

Broche de serrage (**Ø tige 3 mm**) amovible. Les segments peuvent être combinés pour obtenir n'importe quelle largeur de brosse.

Avec soies courbées (type C) pour le **traitement de surfaces profilées.**

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.

Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

Livraison:

24 segments (env. 1,6 mm de large) **avec broche de serrage** Ø tige 3 mm.

Description technique

Couleur	jaune
Grain	80
Ø brosse D ₁	25 mm

Vitesse de rotation max.	35000 min ⁻¹
Largeur brosse	1,6 - 10 mm
Ø queue D _s	3 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	RB-ZB
Référence fabricant	RB-ZB
Type de produit	Brosse circulaire