

**Pinces de serrage ER Avec joint, ER16, Ø serrage nom. d: 7mm****Données de commande**

N° commande	308921 7
GTIN	4045197888426
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour Ø nom.

Description technique

Support	ER16
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	425 E
Ø ext. D	17 mm
Longueur totale L	27,5 mm
Type de produit	Pince de serrage