

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse boisseau torsades alternées, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage
M: 65XM14mm**

Données de commande

N° commande	572105 65XM14
GTIN	4017359380109
Classe d'article	57L

Description

Exécution:

Fil lisse, **torsadé**, serti solidement dans le corps en acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Utilisation:

Spécialement conçu pour une fixation sur des meuleuses d'angle.

Avec **filetage intérieur M14.**

Description technique

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	65 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm
Bague de sécurité	non
Longueur de garnissage H ₁	20 mm

Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	Torsades alternées
Type de produit	Brosse boisseau