

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Type C Ø 25 mm jeu de 24 pièces, Ø tige 3 mm, RB-ZB, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	573545 120
GTIN	30048011276138
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

La brosse **radiale** Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).

Broche de serrage (**Ø tige 3 mm**) amovible. Les segments peuvent être combinés pour obtenir n'importe quelle largeur de brosse.

Avec soies courbées (type C) pour le **traitement de surfaces profilées.**

**Utilisation:**

Respecter le sens de rotation.

Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.

**Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale.** Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

**Livraison:**

24 segments (env. 1,6 mm de large) **avec broche de serrage** Ø tige 3 mm.

**Description technique**

Grain	120
Couleur	blanc
Ø brosse D <sub>1</sub>	25 mm
Vitesse de rotation max.	35000 min <sup>-1</sup>
Largeur brosse	1,6 - 10 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	3 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	RB-ZB
Référence fabricant	RB-ZB
Type de produit	Brosse circulaire