

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 40X10mm****Données de commande**

N° commande	574350 40X10
GTIN	4017359007099
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour travaux de brossage et d'ébarbage exigeants sur métaux non ferreux.

**Description technique**

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	9 mm
Épaisseur des soies	0,2 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	40 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min <sup>-1</sup>
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	10 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm

Matériau garnissage	Fil de laiton
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire