

3M Scotch-Brite™

**Bristle Disc Roloc™ Ø 50 mm, RD-ZB, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	573510 80
GTIN	30051131075253
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Les disques de nettoyage spécial Bristle sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

**Utilisation:**

**Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale.** Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

Utilisation sur meuleuses droites et petites meuleuses d'angle avec **plateau-support Roloc™ 554090 – 554094** (broche de serrage Ø 6 mm ou filetage M14).

**Remarque(s):**

Système de changement rapide Roloc™ complet Ø 50 et Ø 75 mm, voir à partir du code art.

554005.

Abréviation de l'abrasif: Céramique

Couleur: jaune

Vitesse de rotation max.: 25000 min<sup>-1</sup>

**Description technique**

Grain	80
-------	----

Vitesse de rotation max.	25000 min <sup>-1</sup>
Couleur	jaune
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	RD-ZB
Référence fabricant	RD-ZB
Type de produit	Brosse boisseau

---

## Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Moyennement dur Ø ext. 50 mm	554093 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm Dur Ø ext. 50 mm	554089 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm moyen Ø ext. 50 mm	554092 50
Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 50 mm	554091 50
Plateau-support en plastique, Ø tige 6 mm Ø ext. 50 mm	554090 50