

**Clés mixtes, chromé, Ouverture: 14mm****Données de commande**

N° commande	613950 14
GTIN	4045197159809
Classe d'article	62A

**Description****Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

**Norme:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Hauteur mâchoires max. h1	6,5 mm
Ouverture	14 mm
Longueur de clé L	180 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale h <sub>2 max</sub>	12 mm
Norme	DIN 3113 A
Norme	ISO 3318
Norme	ISO 7738
Position de l'œil	15 degré
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromées
Attribut des noms de produit	chromé
Type de produit	Clés