

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse micro-abrasive pour tubes (SiC) Grain 120, Ø brosse D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	574475 25
GTIN	4017359195109
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Soies **solides en carbure de silicium (SiC)** en **grain 120 et 320**, Ø soies **0,60 mm**, longueur totale 125 mm.

Utilisation:

Les **brosses en nylon abrasif** travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des garnitures. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une **abrasion uniforme**. Pour l'**ébavurage** d'alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le **nettoyage** et le **polissage** de buses et de petits alésages hydrauliques.

Description technique

Ø brosse D ₁	25 mm
Longueur de travail L ₃	65 mm
Ø queue D _s	5,7 mm
Type de produit	Brosse pour tubes