



## Coffret de douilles métrique/pouces, carré 1/2 pouce 45 pièces



### Données de commande

N° commande	638810
GTIN	4018754079445
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22. Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage jusqu'à 3/4 pouce (dimensions américaines).

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles 12 pans: 22 pc. 642100

Réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Douilles 12 pans: 17 pc. 642400

Réf. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300

Rallonges: 3 pièces 641000

Réf. 75; 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en acier

Hauteur: 53 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 10-34 mm

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 3/8-1.1/4 pouce

## Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douille 12 pans
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	45
Dim. ouvertures de clés	métrique / en pouces
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	10-34 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	3/8-1.1/4 pouce
Emballage	Coffret en acier
Longueur	540 mm
Largeur	290 mm
Hauteur	53 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13/16 Pouces	642400 13/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642100 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642100 24
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.1/16 Pouces	642400 1.1/16
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642100 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642100 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 9/16 Pouces	642400 9/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642100 34
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 25 mm	642100 25
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642100 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642100 32
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642100 18

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642100 11
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.1/8 Pouces	642400 1.1/8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642100 30
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 25/32 Pouces	642400 25/32
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 5/8 Pouces	642400 5/8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642100 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 3/4 Pouces	642400 3/4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642100 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 7/8 Pouces	642400 7/8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 7/16 Pouces	642400 7/16
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641000 75
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.1/4 Pouces	642400 1.1/4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642100 21
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642100 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19/32 Pouces	642400 19/32
Cliquet réversible, 1/2" Type	640100
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.3/16 Pouces	642400 1.3/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 3/8 Pouces	642400 3/8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 20 mm	642100 20
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 23 mm	642100 23
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642100 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1/2 Pouces	642400 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642100 27
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 28 mm	642100 28
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 26 mm	642100 26
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642100 22

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11/16 Pouces	642400 11/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1 Pouces	642400 1
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15/16 Pouces	642400 15/16