



## Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 33 pièces, Type: 12



### Données de commande

N° commande	638017 12
GTIN	4045197219633
Classe d'article	62A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 12 pans 642120.

#### Utilisation:

Pour vis / écrous gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22 et vis à 6 pans creux gs\_profil\_6kant M5 – M18.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles: 19 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Douilles tournevis 6 pans: 8 pièces 643220 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignée transversale: 1 pièce 641320

Rallonges: 3 pièces 641020 75; 130; 255

Cardan: 1 pièce 641620

Cliquet: 1 pièce 640220

Présentation dans: Coffret en acier

Longueur: 445 mm

Largeur: 187 mm

Hauteur: 51 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-34 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 4-14 mm

### Description technique

Nombre de pièces	33
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douille 12 pans
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-34 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	4-14 mm
Longueur	445 mm
Largeur	187 mm
Hauteur	51 mm