



## Palpeur inductif radial Jeu de 10 pièces, Type: GT22



### Données de commande

N° commande	434778 GT22
GTIN	7630041113464
Classe d'article	45A

### Description

#### Exécution:

Palpeur de précision polyvalent.

- **Touche mobile précise à bille.**
- **Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.**
- **Tige de serrage Ø 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.**
- **Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes.**
- **Excellente protection électromagnétique.**

Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

#### Livraison:

Jeu de 10 palpeurs de mesure 434777.

#### Accessoire(s):

Touches de mesure, ressorts de pression.

### Description technique

Plage de mesure	±1 mm
Référence fabricant	GT22
Force de mesure au point zéro électrique	0,63 N
Compatibilité	TESA
Répétabilité	0,01 µm
Ecart de linéarité (L=longueur de mesure en mm)	$0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$
Relevage touches de mesure	Mécanique / vide
Course du palpeur	4,3 mm
Soufflet de protection	Nitrile
Indice de protection IP	IP 65
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Palpeur