

Koken**Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur, Type:**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 640150 |
| GTIN | 4991644125340 |
| Classe d'article | 63R |

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Longueur totale: 250 mm

Nombre de dents: 30

Description technique

| | |
|----------------------|-----------|
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Longueur totale | 250 mm |
| Nombre de dents | 30 |