



Interface palpeur de mesure



Données de commande

N° commande	434719
GTIN	7630041115246
Classe d'article	45C

Description

Exécution:

Interface de transmission et gestion des données de mesure de palpeurs. Possibilité de connexion directe au port USB.

- **Possibilité de saisie de valeurs limites. Fonctions simples +A, -A, +A+B, +A-B. Exportation de données au format .csv.**
- **Possibilité de branchement de 64 palpeurs de mesure au maximum par connexion USB série de plusieurs interfaces.**
- **Entrée de signal de mesure, palpeur TESA.**
- **Sortie de signal de mesure numérique, RS232.**
- **Plage de mesure modifiable: 2 mm, 5 mm.**

Utilisation:

Pour la surveillance et la commande centralisées des processus des équipements de mesure multipoints dans les chaînes de mesure.

Livraison:

Logiciel TIS

Interface: Port USB

Interface: Port RS232C

Longueur: 172 mm

Largeur: 155 mm

Hauteur: 55 mm

Description technique

Hauteur	55 mm
Largeur	155 mm
Longueur	172 mm
Interface	Port USB
Interface	Port RS232C
Type de produit	Boîtiers d'interface

Services

Marquage inscription au laser Type	018940
------------------------------------	--------