



## Jauge d'épaisseur rapide, Plage de mesure: 0-30mm



### Données de commande

N° commande	438205 0-30
GTIN	2050001936615
Classe d'article	46C

### Description

#### Exécution:

Jauge d'épaisseur rapide avec levier de relevage (force de mesure indépendante de l'utilisateur). Etrier de structure léger, verni. Surfaces de mesure trempées et rectifiées.

### Description technique

Lecture	0,01 mm
Porte-à-faux	50 mm
Plage de mesure	0 - 30 mm
Ø surfaces de mesure	10 mm
Ecart de mesure MPE (plage de mesure)	0,02 mm
Norme	Norme usine
Type de produit	Jauges d'épaisseur rapides
Méetrologie	analogique
Etalonnage	C6

---

## Services

Étalonnage DAkkS Jauge d'épaisseur rapide Plage de mesure maximale 30

023430 30

Étalonnage Jauges d'épaisseur rapides Plage de mesure maximale 200

023420 200