Fiche technique



Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ 9002NC, Couleur: BLACK



Données de commande

N° commande	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Classe d'article	040

Description

Exécution:

Masque de soudage automatique reprenant le style **classique et compact** du très populaire modèle 9000, à **propriétés optiques perfectionnées** et serre-tête agréable à porter. La technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color procure un **rendu naturel des couleurs**, des contrastes plus élevés et une **meilleure vision** des pièces. Grâce à la **soupape expiratoire** intégrée dans la coque du casque, le masque peut être porté plus près du visage et offre ainsi une plus grande liberté de mouvement. Le serre-tête peut être adapté à chaque morphologie au moyen de la **molette facilement actionnable**. **Teintes de protection foncées:** 8 - 12. **Niveau clarté:** 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2.000 heures). **Champ de vision avec filtre de soudage:** 55 × 107 mm.

Norme:

Masque de soudage automatique offrant des propriétés optiques perfectionnées, avec serre-tête agréable à porter.

- Rendu naturel des couleurs, niveau de contraste plus élevé et meilleure vision sur la pièce grâce à la technologie 3M™ Speedglas™ Natural Color.
- · Plus grande liberté de mouvement, car le masque peut être porté plus près du visage (possible grâce à la soupape expiratoire intégrée dans la coque du casque).
- Serre-tête adaptable à chaque morphologie au moyen de la molette facilement actionnable.

Fiche technique

Teintes de protection foncées: 8 - 12. **Niveau clarté:** 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2 000 heures). **Pile de rechange:** 081560 CR2032. **Champ de vision avec filtre de soudage:** 55×107 mm.

Utilisation:

Soudage MIG / MAG et TIG

Norme:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Temps de commutation de clair à sombre: 0,1 ms Temps de commutation de sombre à clair: 60 - 400 ms

Classification suivant EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Description technique

Classification suivant EN 379	1/1/1/2
Temps de commutation de sombre à clair	60 - 400 ms
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Masque de soudage