



## Cliquet adaptable, 1/2 pouce



### Données de commande

N° commande	640800
GTIN	4018754013203
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Réversible droite / gauche.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Adapté(s) pour :

Manches universels 641200 – 641350 et 641800, mais également comme cliquet pour les clés dynamométriques avec carré fixe 1/2 pouce.

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Longueur totale: 68 mm

Nombre de dents: 20

### Description technique

Longueur totale	68 mm
Nombre de dents	20
Carré d'entraînement	1/2 pouce

Cliquet réversible	oui
Type de produit	Cliquets