



Clé à chocs sans fil, Type: GDR12110



Données de commande

N° commande	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil.

- **Rotation droite / gauche.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**

Visseuse à chocs compacte pour une **grande précision.**

- **Maniement parfait grâce à la longueur réduite.**
- **Précision supérieure: Power-Control sur 2 niveaux pour éviter le surserrage de vis plus petites.**
- **Durée de vie prolongée grâce au moteur EC sans balais.**
- **Eclairage à LED de la zone de travail, même dans les endroits sombres.**

Avantage(s):

Maniement parfait grâce à la longueur réduite.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir 073851 – 073859.

Description technique

Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2600 min ⁻¹
Poids	0,9 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Dimensions du porte-outils	1/4 pouce
Nombre de coups	0 - 3100 min ⁻¹
Couple max. dur	110 Nm
Emballage	Emballage valise (L-Boxx)
Référence fabricant	GDR 12V-110
Tension de la batterie	12 V
Vibrations maximales suivant EN	10 m/s ²
Profil d'entraînement du porte-outils	Six pans creux
Utilisation type	Strong
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M12
Capacité de la batterie	3 Ah
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	1200 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Acier
Type de produit	Boulonneuses

Accessoires

Batterie Li-ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073855 B12
--	------------