

**Perceuse-visseuse spéciale sans fil, Type: GWB1210****Données de commande**

N° commande	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Classe d'article	03B

Description**Exécution:****Bosch – Perceuse-visseuse d'angle sans fil**

- **Technologie lithium-ion de pointe Bosch.**
- **Indicateur d'état de charge sans fil.**
- **Très compacte: tête courte, à 5 réglages avec mandrin porte-foret Auto-Lock 10 mm.**
- **Vitesse élevée de 0 à 1300 min¹ pour avancer rapidement dans le travail – optimale pour le perçage, avec frein moteur.**

Avantage(s):

Pour endroits difficiles d'accès.

Livraison:

Avec chargeur, L-BOXX 102, insert 1/2 L-BOXX pour accessoires, insert 1/2 L-BOXX pour appareil.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

Tension de la batterie	12 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Porte-outils	Ø 1,0 – 10 mm
Emballage	Emballage valise (L-Boxx)
Référence fabricant	GWB1210
Couple max. dur	11 Nm

Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 1300 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Forme	Perceuse-visseuse d'angle
Poids	1,2 kg
Utilisation type	Medium
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	10 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 12 V
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Béton
pour matériau	Acier
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Visseuses

Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B12 V	073851 B12
--	------------