

Koken**Cliquet articulé réversible, 1/2" avec éjecteur****Données de commande**

N° commande	640235
GTIN	4991644125760
Classe d'article	63R

Description**Exécution:**

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Nombre de dents: 24

Description technique

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 3122
Longueur totale	330 mm
Nombre de dents	24
Type de produit	Cliquets

