



## Perceuse-visseuse sans fil, Type: 71132264



### Données de commande

N° commande	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Classe d'article	03F

### Description

#### Exécution:

#### Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses

- Pour des perçages et des vissages de précision.
- Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
- Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
- Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
- Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d'élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.

#### Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses avec moteur sans balais.

- Moteur EC POWER-Drive nécessitant peu d'entretien avec couple élevé et protection contre la surcharge.
- Réglage mécanique du couple, réglable sur 22 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.
- Pour des perçages et des vissages de précision.

- **Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.**
- **Carter d'engrenage robuste en métal pour une longue durée de vie.**
- **Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.**
- **Batteries Li-Ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.**

**Avantage(s):**

Réglage mécanique du couple.

**Livraison:**

Avec batterie et chargeur. Avec mandrin porte-foret, clip ceinture et valise de transport. **Sans batterie ni chargeur.**

## Description technique

Poids	3,7 kg
Couple max. dur	60 Nm
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	450 - 450 min <sup>-1</sup>
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	50 mm
Utilisation type	Strong
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Valise
Couple max. doux	32 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Fein Type E 18 V
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	2000 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	ABS 18Q Select
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Bois

pour matériau	Acier
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18 V, 2 vitesses
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

---

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de batterie FE18 V	073837 FE18
--	-------------